

28 Lok-Tainer

KATALOGNUMMER

28S-13-8-L



Serie 28 Lok Tainer är utformad för skåp med kalla väggspår och har en skruvaktivering, kam- och lobdesign för PBC-kvarhållning i miljöer med måttliga stötar och vibrationer.

WARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive beryllium, som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

DESIGN

För kallväggsapplikationer

Kam- och lobbaserad retentionskonstruktion

Tillverkad av beryllium koppar eller stål

Tillgänglig opläterad eller med silver, ebanol, koppar, guld, nickel, zinkklar kromat eller zinkgul kromatplätering

Monteras på kapslingen med standardnitar eller öljetter

Skruvaktivering

Stöder PCB-tjocklek på 0,64 mm (0,025 tum) till 3,36 mm (0,132 tum)

Längd 127,0 mm (5,0 tum) till 304,8 mm (12,0 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)

Vikt 0,97 g/cm (0,087 oz)

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: PCB-hållare

Material: Stål; Berylliumkoppar

Typ: PCB Lok-Tainer (Cam och lobdesign)

Net Weight: 1kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Från tid till annan kan nVent ändra sina produktspecifikationer så att de överensstämmer med tillämpliga industristandarder, militära standarder eller andra relevanta standarder. Om inte annat överenskommits skriftligen, kan annullerade eller ersatta militära specifikationer certifieras enligt de senaste eller ersätter specifikationerna. Produkter som tillverkas i enlighet med sådana specifikationer kommer att anses vara helt kompatibla oavsett om du har underrättats om sådana ändringar, även

om de skiljer sig från den ursprungliga specifikationen eller de som kunden hänvisar till.

Timing och tillgänglighet av produkter som innehåller beryllium koppar material är föremål för materialtillgänglighet och har ledtider upp till 52 veckor.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE