



Horisontell skena, fram, typ H-LD, tung, lång kant, för IEEE-tillämpning, 20 HP

KATALOGNUMMER

34560-320



Combinations of horizontal rails and side panels

	Light rail	Standard rail	Heavy rail	Super heavy rail
Standard rail	-	+	+	+
Heavy rail	+	+	+	+
Super heavy rail	+	+	-	-
Side panel	Light rail	Standard rail	Heavy rail	Super heavy rail

Legend: "+" can be combined, "-" combination not recommended, "X" not recommended

Den horisontella skenan med lång kant möjliggör användning av IEEE-införings-/extraktionshandtag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För plug-in-enheter med IEEE-handtag

Lång kant (H-LD)

Installation upptill och nedtill

För CPCI- och VME64x-system

Aluminium extrudering, anodiserad yta, ledande kontaktyta

PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 20HP

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Anodiserad

Längd: 106.68mm

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Horisontell skena

Typ: Tung, LD

Fungerar med.: Underrack; Fall

Net Weight: 0.04kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE