


Horisontell skena, bak, typ H-MZ, tung, med Z-skena, 42 hk

KATALOGNUMMER

34560-942



Combinations of horizontal rails and side panels

	AluRail 1.0	AluRail 1.5	AluRail 2.0	AluRail 2.5
AluRail 1.0	-	+	+	+
AluRail 1.5	+	+	+	+
AluRail 2.0	+	+	-	-
AluRail 2.5	+	+	-	-
Horizontal rail	AluRail 1.0	AluRail 1.5	AluRail 2.0	AluRail 2.5

Legend: + = can be combined, - = combination not recommended

Den horisontella skenan, typ tung med MZ möjliggör användning av din-kontakter. Anslutningarna överensstämmer med en 60603-2.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För direktmontering av kontakter enligt en 60603 (din 41612)

Med Z-skena för hög mekanisk belastning (H-MZ)

Aluminium extrudering, anodiserad yta, ledande kontaktyta

PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 42HP

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Anodiserad

Längd: 218.44mm

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Horisontell skena

Typ: Tung, MZ

Fungerar med.: Underrack; Fall

Net Weight: 0.09kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE