


**Horisontell skena, bak, typ H-MZ, tung, med Z-skena, 63 hk**

## KATALOGNUMMER

**34560-963**



### Combinations of horizontal rails and side panels

|                |                                                                                     | 4" x 4" can be combined |   | combination not recommended |   |   |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|
| 100% L         |  | -                       | + | +                           | + | + | + |
|                |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
| 100% L         |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
|                |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
| Horizontal and |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
|                |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
| Side panel     |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
|                |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
| Light + L      |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
|                |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
| Heavy + R      |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
|                |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
| Rugged + R     |  | +                       | + | +                           | + | + | + |
|                |  | +                       | + | +                           | + | + | + |

Den horisontella skenan, typ tung med MZ möjliggör användning av din-kontakter. Anslutningarna överensstämmer med en 60603-2.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

För direktmontering av kontakter enligt en 60603 (din 41612)

Med Z-skena för hög mekanisk belastning (H-MZ)

Aluminium extrudering, anodiserad yta, ledande kontaktyta

## PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 63HP

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Anodiserad

Längd: 325.12mm

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Horisontell skena

Typ: Tung, MZ

Fungerar med.: Underrack; Fall

Gross Weight: 0.137kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE