


盘头螺钉，Pozidrive

Data Solutions



盘头螺钉，Pozidrive。

认证



功能

盘头螺钉, 米子头

技术参数

产品类型: 螺钉

材料: 钢

Table 1/2

物料号	直径	长度	完成	包装数量	螺纹尺寸	产品系列
21101-314		5mm	镀镍	100	M2.5	
21101-219		6mm	镀镍	100	M2.5	框架式插入单元

物料号	直径	长度	完成	包装数量	螺纹尺寸	产品系列
21101-069		8mm	镀镍	100	M2.5	框架式插入单元
21101-220		10mm	镀镍	100	M2.5	框架式插入单元
21101-221		12mm	镀镍	100	M2.5	框架式插入单元
21102-024	3mm	6mm	镀锌	100	M3	
21101-222		16mm	镀镍	100	M2.5	框架式插入单元
21100-788		12mm	镀锌	100	M5	EuropacPRO
21120-150	5mm	10mm	镀锌	100	M5	
21100-021	6mm	16mm	镀锌	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-650	6mm	16mm	镀锌	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO

物料号	直径	长度	完成	包装数量	螺纹尺寸	产品系列
21100-022	6mm	16mm	镀锌	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21120-203	6mm	16mm	镀锌	100	M6	
21120-202	6mm	16mm	镀锌	50	M6	

Table 2/2				
物料号	类型	搭配	螺纹类型	认证
21101-314	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS
21101-219	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS
21101-069	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS
21101-220	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS
21101-221	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS
21102-024	盘头螺钉		公制	RoHS
21101-222	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS
21100-788	盘头螺钉	插箱		RoHS
21120-150	编码块	机柜		RoHS

物料号	类型	搭配	螺纹类型	认证
21100-021	盘头螺钉	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21100-650	盘头螺钉	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21100-022	盘头螺钉	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21120-203	盘头螺钉	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		
21120-202	盘头螺钉	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE