

Serie 265 PR Card-Lok

KATALOGNUMMER

MTLCA265PR-3.30EHL



Positiv retraction-teknik säkerställer att Card-Lok inte fastnar i chassit på grund av friktion som orsakas av höga vibrationer eller stötar. Den sammankopplade designen säkerställer att Card-Lok frigörs från chassiplatsen när aktiveringsskruven dras in.

WARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

DESIGN

Kort-Lok med positiv indragning; perfekt för underhåll på andra nivå

5 segment, shaftad design

Flexibla monteringsalternativ

Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering

För kallväggsapplikationer

Skruv aktiverad

Momentbegränsning finns som tillval; perfekt för underhåll på andra nivå

Längd 83,82 mm (3,30 tum) till 325,12 mm (12,80 tum) i steg om 12,7 (0,5 tum)

Profil 5,72 mm (0,225 tum) x 5,84 mm (0,230 tum)

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: PCB-hållare

Typ: Shaftad

Termisk prestanda: Bäst

Profil: 5.72 x 5.84 mm

Mellanrumsbredd: PCB + (6.0 - 6.9 mm)

Design: Positiv indragning

Antal i förpackningen: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Från tid till annan kan nVent ändra sina produktspecifikationer så att de överensstämmer med tillämpliga industristandarder, militära standarder eller andra relevanta standarder. Om inte annat överenskommits skriftligen, kan annullerade eller ersatta militära specifikationer certifieras enligt de senaste eller ersätter specifikationerna. Produkter som tillverkas i enlighet med sådana specifikationer kommer att anses vara helt kompatibla oavsett om du har underrättats om sådana ändringar, även om de skiljer sig från den ursprungliga specifikationen eller de som kunden hänvisar till.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE