


EuropacPRO Styrskenor för att rymma ledningsbundna kylda enheter



Adaptern är gränssnittet mellan ett underrack och CCA-enheter (Conduction Cooled Assembly).

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Adapter för att hålla CCA-enheter (Conduction Cooled Assembly) i underrack

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Fungerar med.:	Underrack; Fall
Produktfamilj:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
Produkttyp:	Styrskena

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Förpackningskvantitet	Spårbredd	Slutför	Längd	Förpackningsenhet
24566-004	Konduktiv kylvätskylenhet VPX	2	13.3	Passiviserade	160mm	Para ihop
24566-005	Kondenserad kylvätskylenhet CompactPCI	2	13.3	Passiviserade	160mm	Para ihop

Katalognummer	Snabbleverans
24566-004	Nej
24566-005	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Lämplig för tunga och robusta horisontella skenor.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE