

Flexibla slangar för LHX+ / RackChiller in-Row, BSP / BSP



Det flexibla slangpaketet för Varistar LHX+45 in-Rack eller RackChiller in-Row 45 ansluter kylaggregatet till anläggningens vattensystem. De högkvalitativa EPDM-slangarna har utmärkt kemisk stabilitet med typiska vatten- och glykolbaserade kylmedier. Stålarmeringen ger utökad tryckkapacitet med nominellt tryck på 5 bar och minimalt sprängtryck på 20 bar, medan det yttre skiktet skyddar slangarna från mekanisk påfrestning och skador.

DESIGN

Flexibla slangar för anslutning av LHX+ 45 in-Rack eller RackChiller in-Row 45 med anläggningens vattenförsörjning och retur

Par flexibla slangar för anslutning av till- och returanläggning

Högkvalitativa förstärkta EPDM flexibla slangar

Nominellt arbetstryck 5 bar, minimalt sprängningstryck > 20 bar.

Inkluderar 1-tums BSPP platt tätning svivlar i båda ändar

Finns i längd 4 m eller 6 m.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Längd	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
24630-173	4000mm	1	Nej
24630-175	6000mm	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Fungerar endast med Varistar LHX+ 45 in-Rack och RackChiller in-Row 45

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE