

Interscale för Mini-ITX, konduktivitetsskyld



Liten formfaktor med integrerad EMC-avskärmning och konduktivitetsskyld för Mini-ITX-kort, baserad på den innovativa och flexibla nVent SCHROFFS interscale-plattform.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Modulär väska bestående av 3 lättmonterade delar; kropp, topplock och frontpanel

Utskärning för Mini ITX i/O-panel, strömkontakt (Phoenix Contact, 0710028) och strömbrytare (Schurter, MCS 18 Front)

Integrerat EMC-skydd

Andra dimensioner, utskurna former eller platser, och screentryck tillgängliga

En stabil konstruktion kräver endast fyra skruvar

Monterade pinnbultar för brädmontering

Färg RAL 7016

SPECIFIKATIONER

Höjd:	94mm
Djup:	189mm
Material:	Aluminium
Typ:	Skrivbord
Produktfamilj:	Interskala
Skyddsklass:	IP30
Färgkod:	RAL 7016
Produkttyp:	Väska med liten formfaktor

Table 1/2

Katalognummer	Designfunktion	Förpackningskvantitet	Kylning	Färg	Slutför	Bredd
14830-005	10 mm flänsar	1	Ledning kylt	Antracitgrå	Pulverlackerad	184mm
14830-006	20 mm flänsar	1	Ledning kylt	Antracitgrå	Pulverlackerad	184mm

Table 2/2

Katalognummer	Snabbleverans
14830-005	Nej
14830-006	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Endast de listade Interscale-tillbehören är kompatibla.

Anpassade eller anpassade fall upp på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE