

Varistar CP 扁平封闭顶盖

Data Solutions

扁平顶盖，适用于不带电缆入口区的 Varistar CP 机柜。



功能

扁平顶盖闭合

技术参数

产品类型: 机柜/机架顶盖

颜色代码: RAL 7021

材料: 钢

Table 1/2

物料号	宽度	深度	防护等级	包装数量	颜色	完成
21630-128	600mm	1000mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层
21630-129	600mm	1100mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层
21630-130	600mm	1200mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层
21630-131	800mm	1000mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层

物料号	宽度	深度	防护等级	包装数量	颜色	完成
21630-132	800mm	1100mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层
21630-133	800mm	1200mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层
21630-186	600mm	600mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-187	600mm	800mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-188	600mm	900mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-189	600mm	1000mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-190	600mm	1100mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-191	600mm	1200mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-192	800mm	600mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-193	800mm	800mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-194	800mm	900mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-195	800mm	1000mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-196	800mm	1100mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-197	800mm	1200mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-254	600mm	600mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层
21630-255	600mm	800mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层
21630-256	600mm	900mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层

物料号	宽度	深度	防护等级	包装数量	颜色	完成
21630-257	800mm	600mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层
21630-258	800mm	800mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层
21630-259	800mm	900mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层
21630-260	600mm	300mm	IP20	1	暗灰色	粉末涂层
21630-315	600mm	300mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-557	600mm	300mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-558	600mm	600mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-559	600mm	800mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-560	600mm	900mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-561	600mm	1000mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-562	600mm	1100mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-563	600mm	1200mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-564	800mm	600mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-565	800mm	800mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-566	800mm	900mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-567	800mm	1000mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-568	800mm	1100mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层

物料号	宽度	深度	防护等级	包装数量	颜色	完成
21630-569	800mm	1200mm	IP55	1	暗灰色	粉末涂层
21630-570	600mm	300mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-571	600mm	600mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-572	600mm	800mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-573	600mm	900mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-574	600mm	1000mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-575	600mm	1100mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-576	600mm	1200mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-577	800mm	600mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-578	800mm	800mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-579	800mm	900mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-580	800mm	1000mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-581	800mm	1100mm		1	暗灰色	粉末涂层
21630-582	800mm	1200mm		1	暗灰色	粉末涂层

Table 2/2		
物料号	类型	搭配
21630-128	已关闭	Varistar CP

物料号	类型	搭配
21630-129	已关闭	Varistar CP
21630-130	已关闭	Varistar CP
21630-131	已关闭	Varistar CP
21630-132	已关闭	Varistar CP
21630-133	已关闭	Varistar CP
21630-186	已关闭	Varistar CP
21630-187	已关闭	Varistar CP
21630-188	已关闭	Varistar CP
21630-189	已关闭	Varistar CP
21630-190	已关闭	Varistar CP
21630-191	已关闭	Varistar CP
21630-192	已关闭	Varistar CP
21630-193	已关闭	Varistar CP
21630-194	已关闭	Varistar CP
21630-195	已关闭	Varistar CP
21630-196	已关闭	Varistar CP
21630-197	已关闭	Varistar CP

物料号	类型	搭配
21630-254	已关闭	Varistar CP
21630-255	已关闭	Varistar CP
21630-256	已关闭	Varistar CP
21630-257	已关闭	Varistar CP
21630-258	已关闭	Varistar CP
21630-259	已关闭	Varistar CP
21630-260	已关闭	Varistar CP
21630-315	已关闭	Varistar CP
21630-557	已关闭	Varistar CP
21630-558	已关闭	Varistar CP
21630-559	已关闭	Varistar CP
21630-560	已关闭	Varistar CP
21630-561	已关闭	Varistar CP
21630-562	已关闭	Varistar CP
21630-563	已关闭	Varistar CP
21630-564	已关闭	Varistar CP
21630-565	已关闭	Varistar CP

物料号	类型	搭配
21630-566	已关闭	Varistar CP
21630-567	已关闭	Varistar CP
21630-568	已关闭	Varistar CP
21630-569	已关闭	Varistar CP
21630-570	已关闭	Varistar CP
21630-571	穿孔	Varistar CP
21630-572	已关闭	Varistar CP
21630-573	已关闭	Varistar CP
21630-574	已关闭	Varistar CP
21630-575	已关闭	Varistar CP
21630-576	已关闭	Varistar CP
21630-577	已关闭	Varistar CP
21630-578	已关闭	Varistar CP
21630-579	已关闭	Varistar CP
21630-580	已关闭	Varistar CP
21630-581	已关闭	Varistar CP
21630-582	穿孔	Varistar CP

其他产品详情

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE