

Varistar CP 钢板门, Plain With 3-Point Locking, IP20

Data Solutions



Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.

功能

带 IP 20 防护等级三点锁的钢门

杆式把手，带钥匙锁芯（2 把钥匙）

开门角度 180°

可使用摇柄把手 24630003 和带钥匙或按钮的 DIN 半圆形锁芯进行改装

技术参数

锁定类型: 3 点锁定

产品类型: 机柜门

防护等级: IP20

材料: 钢

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-104	42U	2000mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-105	47U	2200mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-106	52U	2450mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-107	42U	2000mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-108	47U	2200mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-109	52U	2450mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-432	24U	1200mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-433	24U	1200mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-434	29U	1400mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-435	29U	1400mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-436	33U	1600mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-437	33U	1600mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-438	38U	1800mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-439	38U	1800mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2				
物料号	符合	完成	类型	搭配
21630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-105	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP

物料号	符合	完成	类型	搭配
21630-106	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-107	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-432	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-433	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-434	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-435	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-436	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-437	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-438	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP
21630-439	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢板门	Varistar CP

其他产品详情

24U - 33U IP20 门配有 2 个铰链，38U - 52U IP20 门配有 3 个铰链，以确保较高机柜的坚固 IP20 关闭结构

如需更换 1333 DIN 锁杠杆式把手，请单独订购杠杆式把手 24630003 和 DIN 锁

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE