

Varistar CP 伸缩式倾翻防护

Data Solutions

适用于平衡防护的伸缩式倾翻防护装置，全伸长承载能力为 150Kg，具有侧面和背面电缆管理功能。



功能

伸缩式倾翻防护，完全伸展时最大 150 千克

可在横向和后方引入电缆

技术参数

产品类型： 机柜/机架底座

材料： 钢

Table 1/2

物料号	高度	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码
24630-044	100mm	600mm	1000mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-045	100mm	600mm	1100mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-046	100mm	600mm	1200mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-047	100mm	800mm	1000mm	1	暗灰色	RAL 7021

物料号	高度	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码
24630-048	100mm	800mm	1100mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-049	100mm	800mm	1200mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-050	200mm	600mm	1000mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-051	200mm	600mm	1100mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-052	200mm	600mm	1200mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-053	200mm	800mm	1000mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-054	200mm	800mm	1100mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-055	200mm	800mm	1200mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-085	100mm	600mm	900mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-086	100mm	800mm	900mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-087	200mm	600mm	900mm	1	暗灰色	RAL 7021
24630-088	200mm	800mm	900mm	1	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2		
物料号	完成	类型
24630-044	粉末涂层	倾翻防护
24630-045	粉末涂层	倾翻防护
24630-046	粉末涂层	倾翻防护

物料号	完成	类型
24630-047	粉末涂层	倾翻防护
24630-048	粉末涂层	倾翻防护
24630-049	粉末涂层	倾翻防护
24630-050	粉末涂层	倾翻防护
24630-051	粉末涂层	倾翻防护
24630-052	粉末涂层	倾翻防护
24630-053	粉末涂层	倾翻防护
24630-054	粉末涂层	倾翻防护
24630-055	粉末涂层	倾翻防护
24630-085	粉末涂层	倾翻防护
24630-086	粉末涂层	倾翻防护
24630-087	粉末涂层	倾翻防护
24630-088	粉末涂层	倾翻防护

其他产品详情

仅供与底座或可移动底座结合使用。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE