

Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC



DESIGN

19", 3 U strömfördelningsenhet med nödstoppsfunktion

Levererar nätström till elektriska eller elektroniska enheter som en central strömbrytare

208 V fas till fas eller fas till neutral eller 240 V fas till fas nätingång

AC-utgångar med olika kontakttyper, kopplade med PÅ/AV-brytare

Permanent AC-utgångar (service)

Alla utgångar skyddas av strömbrytare

Nödstoppsfunktionen uppfyller kraven i en 60947-5-1 och en 60204-1 och är vandaliseringssäker

En extra extern nödstoppsknapp kan anslutas till systemet

UL väntar

SPECIFIKATIONER

Funktion:	Nödstopp
Begränsare av startström:	Nej
Jordfelsbrytare:	Nej
Krets brytarens kåpa:	Nej
Fungerar med.:	Varistar CP; Novastar
Tillbehörstyp:	Tillbehör för eldistribution

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Inspänning AC	Antal faser	EMC-filter	Överspännings skydd	Rackhöjd
21272-003	Strömfördelare	208 – 240V	1	Nej	Nej	3U
21272-001	Strömfördelare	208 – 240V	1	Ja	Ja	3U

Table 2/2

Katalognummer	Sockettyp	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
21272-003	IEC C13 lockable	1	Nej
21272-001	IEC C13, IEC C19	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För exakt konfiguration av tillvalsfunktioner och exempel på konfiguration, se tabellen för de artiklar som levereras.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE