


Monteringssats för RatiopacPro uppfällbart handtag

Monteringssatsen måste användas om ett tippbart handtag ska monteras. Standardsidokåpor bör bytas ut.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Aluminium sidopanel pulverlackerad RAL 9006, Adapter och monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Produkttyp:	Monteringssats
Fungerar med.:	Fall
Produktfamilj:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Typ:	Sats med tippbart handtag

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Slutför	Material
24571-352	3U	42HP	255mm	2	Pulverlackerad	Aluminium
24571-353	3U	42HP	315mm	2	Pulverlackerad	Aluminium

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Slutför	Material
24571-354	3U	42HP	375mm	2	Pulverlackerad	Aluminium
24571-359	4U	42HP	255mm	2	Pulverlackerad	Aluminium
24571-360	4U	42HP	315mm	2	Pulverlackerad	Aluminium
24571-355	3U	42HP	435mm	2	Pulverlackerad	Aluminium
24571-356	3U	42HP	495mm	2	Pulverlackerad	Aluminium
24571-361	4U	42HP	375mm	2	Pulverlackerad	Aluminium
24571-362	4U	42HP	435mm	2	Pulverlackerad	Aluminium
24571-363	4U	42HP	495mm	2	Pulverlackerad	Aluminium

Table 2/2

Katalognummer	Snabbleverans
24571-352	Nej
24571-353	Nej
24571-354	Nej
24571-359	Nej
24571-360	Nej
24571-355	Nej
24571-356	Nej
24571-361	Nej
24571-362	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
24571-363	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE