


Statiskt handtag Alu-profil i trapezoidform



Det statiska aluminiumprofilhandtaget, trapezoid form kan monteras på en frontpanel för extraktion av PCB.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Handtag i aluminiumprofil

SPECIFIKATIONER


Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad
Fungerar med.:	Frontpaneler
Produkttyp:	Handtag
Typ:	Statisk

Table 1/1

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Färg	Bredd (W)	Snabbleverans
20809-281	3HP	1	Aluminiumprofil	Silver	13.8mm	Nej
20809-284	6HP	1	Aluminiumprofil	Silver	29mm	Nej
20809-286	8HP	1	Aluminiumprofil	Silver	39.2mm	Nej
20809-289	12HP	1	Aluminiumprofil	Silver	59.6mm	Nej
20809-291	21HP	1	Aluminiumprofil	Silver	105.2mm	Nej
20809-292	28HP	1	Aluminiumprofil	Silver	140.8mm	Nej
20809-293	42HP	1	Aluminiumprofil	Silver	212mm	Nej
30809-428		1	Aluminiumprofil	Silver	1000mm	Nej
20809-282	4HP	1	Aluminiumprofil	Silver	18.9mm	Nej
20809-283	5HP	1	Aluminiumprofil	Silver	24mm	Nej
20809-285	7HP	1	Aluminiumprofil	Silver	34.1mm	Nej
20809-287	9HP	1	Aluminiumprofil	Silver	44.3mm	Nej
20809-288	10HP	1	Aluminiumprofil	Silver	49.4mm	Nej
20809-290	14HP	1	Aluminiumprofil	Silver	69.7mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE