


Varistar 19-tums svängram Trim



Varistar svängram ger optimal utrymmes användning inne i stället. Gungorna levereras med handtag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Inkluderar handtag och urtag för kabelöglor

För att täcka mellanrummet mellan svängram och skåp upprätt för 800 mm breda skåp

Max. svängfäste: 120 eller 160

För svängram med lastkapacitet 150 kg rekommenderas ett stopp av säkerhetsskäl

Låsning nr 333

Reservnyckel för din-halvprofilcylinder

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Material	Rammaterial	Färg	Färgkod	Rackhöjd
21130-433	Sväng	Stål	Stål	Svart grå	RAL 7021	29U
21130-437	Sväng	Stål	Stål	Svart grå	RAL 7021	47U
21130-435	Sväng	Stål	Stål	Svart grå	RAL 7021	38U
21130-447	Sväng	Stål	Stål	Svart grå	RAL 7021	47U
21130-443	Sväng	Stål	Stål	Svart grå	RAL 7021	29U
21130-445	Sväng	Stål	Stål	Svart grå	RAL 7021	38U

Table 2/2

Katalognummer	Bredd	Fungerar med.	Slutför	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
21130-433	800mm	Varistar CP	Pulverlackerad	1	Nej
21130-437	800mm	Varistar CP	Pulverlackerad	1	Nej
21130-435	800mm	Varistar CP	Pulverlackerad	1	Nej
21130-447	800mm	Varistar CP	Pulverlackerad	2	Nej
21130-443	800mm	Varistar CP	Pulverlackerad	2	Nej
21130-445	800mm	Varistar CP	Pulverlackerad	2	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE