

Varistar CP bas/sockel sida

Sidolister för montering på Varistar CP-sockel



DESIGN

Sockel sidor, släta

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Bas för skåp/rack

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Slutför
24630-083	100mm	300mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-084	200mm	300mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-077	100mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-080	200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-078	100mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-081	200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-079	100mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad

Katalognummer	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Slutför
24630-082	200mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-038	100mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-041	200mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-039	100mm	1100mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-042	200mm	1100mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-040	100mm	1200mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
24630-043	200mm	1200mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Förpackningsenhet	Snabbleverans
24630-083	Sockel		Nej
24630-084	Sockel		Nej
24630-077	Sockel	Para ihop	Nej
24630-080	Sockel	Para ihop	Nej
24630-078	Sockel	Para ihop	Nej
24630-081	Sockel	Para ihop	Nej
24630-079	Sockel	Para ihop	Nej
24630-082	Sockel	Para ihop	Nej
24630-038	Sockel	Para ihop	Nej
24630-041	Sockel	Para ihop	Nej

Katalognummer	Typ	Förpackningsenhet	Snabbleverans
24630-039	Sockel	Para ihop	Nej
24630-042	Sockel	Para ihop	Nej
24630-040	Sockel	Para ihop	Nej
24630-043	Sockel	Para ihop	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ sockel för fram/bak separat.

Kan inte användas tillsammans med hjul

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE