

Varistar CP tvärbalk



Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp som klarar 800 kg statisk belastning. Hålmönstret möjliggör enkel recessment av 19-tumsplanet i steg om 25 mm.

DESIGN

Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp som klarar 800 kg statisk belastning

Hålmönstret gör det enkelt att justera 19-tumsplanet i steg om 25 mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Fungerar med	Material	Yta	Färg	Färgkod	Djup
24630-214	Varistar CP	Stål	Pulverlackerad	Svart grå	RAL 7021	900mm
24630-212	Varistar CP	Stål	Pulverlackerad	Svart grå	RAL 7021	600mm
24630-213	Varistar CP	Stål	Pulverlackerad	Svart grå	RAL 7021	800mm

Table 2/2

Katalognummer	Antal i förpackningen	Paketenhet	Snabbleverans
24630-214	4	Para ihop	Nej
24630-212	4	Para ihop	Nej
24630-213	4	Para ihop	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE