


Varistar CP Raised Top Cover



Fan top cover for better ventilation and active cooling.

DESIGN

Uses same lifting eyes as normal top cover

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp/övre rackkåpa

Kapslingsklass: IP20

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Yta
21630-583	600mm	300mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-584	600mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-585	600mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-586	600mm	900mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-587	600mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-588	600mm	1100mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Yta
21630-589	600mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-590	800mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-591	800mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-592	800mm	900mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-593	800mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-594	800mm	1100mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-595	800mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Snabbleverans
21630-583	Nej
21630-584	Nej
21630-585	Nej
21630-586	Nej
21630-587	Nej
21630-588	Nej
21630-589	Nej
21630-590	Nej
21630-591	Nej
21630-592	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
21630-593	Nej
21630-594	Nej
21630-595	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE