


Varistar djupmedlem



Horisontell djupmedlem i skåpets djup. Monteras direkt på Varistar CP-ramen för kabelhantering, ökad ramstyvhet och extra fästpunkter.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kabeldragning underlättas med buntband och kabelöglor, som krävs för infälld hylla

St, 1,5 mm, finish AlZn

SPECIFIKATIONER

Höjd:	135mm
Produkttyp:	Fäste
Material:	Stål
Fungerar med.:	Varistar CP

Table 1/1

Katalognummer	Djup	Förpackningskvantitet	Slutför	Rackhöjd	Förpackningsenhet	Snabbleverans
23130-081	600mm	2	Aluminium-zinkpläterad	3U	Para ihop	Nej
23130-365	1200mm	2	Aluminium-zinkpläterad	3U	Para ihop	Nej
23130-083	900mm	2	Aluminium-zinkpläterad	3U	Para ihop	Nej
23130-364	1100mm	2	Aluminium-zinkpläterad	3U	Para ihop	Nej
23130-082	800mm	2	Aluminium-zinkpläterad	3U	Para ihop	Nej
23130-084	1000mm	2	Aluminium-zinkpläterad	3U	Para ihop	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE