


Varistar ETSI panel-/glidfäste



Varistar ETSI 23-tums rack för bostäder telefon (främst), dator, ljud och annan utrustning. Den är kompatibel med Slim-Line Frame.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Passar endast Slim-Line-ramen

Slutför AlZn

St, 2 mm

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Glidfäste

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Höjd	Förpackningskvantitet	Slutför	Typ	Snabbleverans
23130-051	1200mm	2	Aluminium-zinkpläterad		Nej
23130-056	2200mm	2	Aluminium-zinkpläterad	ETSI-panelfäste	Nej
23130-055	2000mm	2	Aluminium-zinkpläterad	ETSI-panelfäste	Nej
23130-054	1800mm	2	Aluminium-zinkpläterad	ETSI-panelfäste	Nej
23130-053	1600mm	2	Aluminium-zinkpläterad	ETSI-panelfäste	Nej
23130-052	1400mm	2	Aluminium-zinkpläterad	ETSI-panelfäste	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Halvlekar tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE