

轨道接头接线套件，信号，XS 类型



nVent ERICO Cadweld 接头接线将被焊接到钢轨连接板范围内的轨道断面接头处。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld 焊药进行焊接。

功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

XS 类型绑线终端经过镀锡工艺处理，可避免在安装前受到污染

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

技术参数

等电位端子类型： XS

Table 1/2

物料号	材料	完成	包含砂轮	导体尺寸	等电位连接长度	长度 1 (L1)
SBS24882	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	否	3/16" Bondstrand	165.1mm	111.1 mm
SBS24882W2	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	是	3/16" Bondstrand	165.1mm	111.1 mm
SBS24883	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	否	3/16" Bondstrand	190.5mm	133.4 mm

物料号	材料	完成	包含砂轮	导体尺寸	等电位连接长度	长度 1 (L1)
SBS24883W2	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	是	3/16" Bondstrand	190.5mm	133.4 mm
SBS24884	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	否	3/16" Bondstrand	247.65mm	193.7 mm
SBS24884W2	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	是	3/16" Bondstrand	247.65mm	193.7 mm
SBXSHU2	Cadmium Bronze, 铜	镀锡	否	3/16" Bondstrand	165.1mm	130.2 mm
SBXSHU3	Cadmium Bronze, 铜	镀锡	否	3/16" Bondstrand	190.5mm	139.7 mm


Table 2/2		
物料号	长度 2 (L2)	直径 (Ø)
SBS24882	19.05 mm	4.8 mm
SBS24882W2	19.05 mm	4.8 mm
SBS24883	19.05 mm	4.8 mm
SBS24883W2	19.05 mm	4.8 mm
SBS24884	19.05 mm	4.8 mm
SBS24884W2	19.05 mm	4.8 mm
SBXSHU2	19.05 mm	4.8 mm
SBXSHU3	19.05 mm	4.8 mm

其他产品请

套件包含：(100) bonds, (200) F80 alloy welding material, (2) replacement molds, (1) flint ignitor, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5” (114 mm) diameter (7/8” arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE