

穿过屋顶的组件，避雷针、转环至平行导体



认证



功能

允许将雷电保护导体隐藏在天花板或墙壁内

技术参数

导体尺寸，UL: 1类 - 2类 (最大 4/0)


Table 1/1						
物料号	材料	连接材料，避雷针	连接材料，平行导体	螺纹尺寸 (TS)	杆长度 (L)	单位重量
LPA62858	Aluminum, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铝	铝	5/8" UNC	304.8mm	0.43 kg
LPA62812	Aluminum, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铝	铝	1/2" UNC	304.8mm	0.43 kg

物料号	材料	连接材料，避雷针	连接材料，平行导体	螺纹尺寸 (TS)	杆长度 (L)	单位重量
LPC62838	Copper, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铜	铜	3/8" UNC	304.8mm	0.63 kg
LPC62858	Copper, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铜	铜	5/8" UNC	304.8mm	0.63 kg
LPC62812	Copper, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铜	铜	1/2" UNC	304.8mm	0.63 kg
LPC628A12	Aluminum, Copper, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铝	铜	1/2" UNC	304.8mm	0.63 kg
LPC628A58	Aluminum, Copper, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	铝	铜	5/8" UNC	304.8mm	0.63 kg

其他产品详情

请始终咨询屋顶制造商或适当防雨板材料的所有者。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE