

PCB 扁平铜母线



认证



功能

重负荷电源连接

断路器、发电机和预制电网导体

可替代大尺寸电缆和多电缆

接地连接

配电

圆形边缘

技术参数

材料: 铜


Table 1/1

物料号	订货号	宽度 (W)	厚度 (T)	长度 (L)	单位重量
PCB-1M-12X4	550780	12 mm	4 mm	1000mm	0.43 kg

物料号	订货号	宽度 (W)	厚度 (T)	长度 (L)	单位重量
PCB-2M-12X4	550790	12 mm	4 mm	2000mm	0.85 kg
PCB-2M-100X5	549640	100 mm	5 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-2M-12X5	550770	12 mm	5 mm	2000mm	1.06 kg
PCB-2M-25X5	549600	25 mm	5 mm	2000mm	2.2 kg
PCB-2M-50X5	549610	50 mm	5 mm	2000mm	4.5 kg
PCB-2M-63X5	549620	63 mm	5 mm	2000mm	5.6 kg
PCB-2M-80X5	549630	80 mm	5 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-4M-100X5	550670	100 mm	5 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-4M-20X5	550600	20 mm	5 mm	4000mm	3.56 kg
PCB-4M-25X5	550610	25 mm	5 mm	4000mm	4.45 kg
PCB-4M-30X5	550620	30 mm	5 mm	4000mm	5.34 kg
PCB-4M-40X5	550630	40 mm	5 mm	4000mm	7.12 kg
PCB-4M-50X5	550640	50 mm	5 mm	4000mm	8.9 kg
PCB-4M-60X5	550650	60 mm	5 mm	4000mm	10.68 kg
PCB-4M-80X5	550660	80 mm	5 mm	4000mm	14.24 kg
PCB-2M-100X10	549750	100 mm	10 mm	2000mm	17.8 kg
PCB-2M-120X10	549760	120 mm	10 mm	2000mm	21.4 kg

物料号	订货号	宽度 (W)	厚度 (T)	长度 (L)	单位重量
PCB-2M-30X10	549700	30 mm	10 mm	2000mm	5.3 kg
PCB-2M-40X10	549710	40 mm	10 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-2M-50X10	549720	50 mm	10 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-2M-60X10	549730	60 mm	10 mm	2000mm	10.7 kg
PCB-2M-80X10	549740	80 mm	10 mm	2000mm	14.2 kg
PCB-4M-100X10	550930	100 mm	10 mm	4000mm	35.6 kg
PCB-4M-120X10	550940	120 mm	10 mm	4000mm	42.8 kg
PCB-4M-160X10	550950	160 mm	10 mm	4000mm	57 kg
PCB-4M-30X10	550970	30 mm	10 mm	4000mm	10.69 kg
PCB-4M-40X10	550980	40 mm	10 mm	4000mm	14.25 kg
PCB-4M-50X10	550900	50 mm	10 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-4M-60X10	550910	60 mm	10 mm	4000mm	21.35 kg
PCB-4M-80X10	550920	80 mm	10 mm	4000mm	28.5 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE