

nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain



功能

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

技术参数

材料: 铸铁

完成: 普通

Table 1/2

物料号	产品	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
LK86	一件式总成	25 mm, 20 mm	#8, #6	25M, 20M	68 mm	51 mm
LK87	一件式总成	25 mm, 22 mm	#8, #7		68 mm	51 mm
LK97	一件式总成	28 mm, 22 mm	#9, #7		71 mm	54 mm

物料号	产品	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
LK98	一件式总成	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M, 25M	71 mm	54 mm
LK109	一件式总成	32 mm, 28 mm	#10, #9		76 mm	59 mm
LK119	两件式总成	36 mm, 28 mm	#11, #9	35M, 30M	79 mm	62 mm
LK1110	一件式总成	36 mm, 32 mm	#11, #10		80 mm	62 mm
LK1410	一件式总成	43 mm, 32 mm	#14, #10		94 mm	70 mm
LK1411	一件式总成	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M	94 mm	70 mm
LK1814T	一件式总成	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M	114 mm	83 mm

Table 2/2				
物料号	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	杆深 (BD)	单位重量
LK86	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg
LK87	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg
LK97	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg
LK98	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg
LK109	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg
LK119	373 mm	241 mm	38mm	4.56 kg
LK1110	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg
LK1410	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg


物料号	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	杆深 (BD)	单位重量
LK1411	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg
LK1814T	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg

其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE