

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding

电力公用事业

用于背板安装的非屏蔽型插箱。



认证



功能

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

用于安装背板的后水平横梁，带绝缘条

铝结构

IP 20, in accordance with IEC 60529

提供改制，如开孔、各种表面或尺寸

扁平包装，节省空间

“轻”型水平横梁

内部和外部尺寸符合：IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

技术参数

Table 1/3						
物料号	机架高度	深度	包装数量	用于安装	板深度	EMC 垫片类型
24563-131	3 U	175 mm	1	背板	160 mm	不锈钢
24563-132	3 U	235 mm	1	背板	160 mm, 220 mm	不锈钢
24563-133	3 U	295 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm	不锈钢
24563-134	3 U	355 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	不锈钢
24563-135	3 U	415 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	不锈钢
24563-136	3 U	475 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	不锈钢
24563-431	6 U	175 mm	1	背板	160 mm	不锈钢
24563-432	6 U	235 mm	1	背板	160 mm, 220 mm	不锈钢
24563-433	6 U	295 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm	不锈钢
24563-434	6 U	355 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	不锈钢
24563-435	6 U	415 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	不锈钢
24563-436	6 U	475 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	不锈钢

Table 2/3						
物料号	包含把手	安装	符合	EMC 屏蔽	产品类型	机架宽度

24563-131	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24563-132	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24563-133	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24563-134	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24563-135	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24563-136	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24563-431	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24563-432	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24563-433	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24563-434	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24563-435	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24563-436	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP

Table 3/3	
物料号	静态负载
24563-131	11 kgf
24563-132	11 kgf
24563-133	11 kgf
24563-134	11 kgf

物料号	静态负载
24563-135	11 kgf
24563-136	11 kgf
24563-431	11 kgf
24563-432	11 kgf
24563-433	11 kgf
24563-434	11 kgf
24563-435	11 kgf
24563-436	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

单个配置：支持大范围高度、宽度和深度；根据不同应用可选多种规格导轨；内部选项；附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE