

Varistar CP 钢板门, 穿孔, 三点锁定

Data Solutions



适用于 IP 20 应用的 Varistar CP 穿孔钢制门, 3 点锁定。

功能

带 IP 20 防护等级三点锁的多孔钢门

杆式把手, 带钥匙锁芯 (2 把钥匙)

开门角度 180°

可使用摇柄把手 24630003 和带钥匙或按钮的 DIN 半圆形锁芯进行改装

技术参数

锁定类型: 3 点锁定

产品类型: 机柜门

防护等级: IP20

材料: 钢

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-098	42U	2000mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-099	47U	2200mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-100	52U	2450mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-101	42U	2000mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-102	47U	2200mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-103	52U	2450mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-424	24U	1200mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-425	24U	1200mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-426	29U	1400mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-427	29U	1400mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-428	33U	1600mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-429	33U	1600mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-430	38U	1800mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-431	38U	1800mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2				
物料号	符合	完成	类型	搭配
21630-098	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-099	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门, 网孔	Varistar CP
21630-100	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门, 网孔	Varistar CP

物料号	符合	完成	类型	搭配
21630-101	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门，网孔	Varistar CP
21630-102	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门，网孔	Varistar CP
21630-103	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门，网孔	Varistar CP
21630-424	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门，网孔	Varistar CP
21630-425	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门，网孔	Varistar CP
21630-426	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门，网孔	Varistar CP
21630-427	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门，网孔	Varistar CP
21630-428	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门，网孔	Varistar CP
21630-429	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门，网孔	Varistar CP
21630-430	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门，网孔	Varistar CP
21630-431	IEC 61587-1, IEC 61587-3	粉末涂层	钢制门，网孔	Varistar CP

其他产品详情

24U - 33U IP20 门配有 2 个铰链，38U - 52U IP20 门配有 3 个铰链，以确保较高机柜的坚固 IP20 关闭结构

如需更换 1333 DIN 锁杠杆式把手，请单独订购杠杆式把手 24630003 和 DIN 锁

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE