

VariStar CP 底板，带电缆入口

电力公用事业

适用后部电缆管道的 VariStar CP 底板，支持 IP 55 或 EMC 应用。

功能

从外部安装

背面开孔

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

技术参数

Table 1/1

物料号	宽度	深度	颜色	色号	材料	产品类型
21630-698	600 mm	300 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-642	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-643	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-644	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-645	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-646	600 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-647	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座

物料号	宽度	深度	颜色	色号	材料	产品类型
21630-699	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-700	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-701	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-702	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-703	600 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-704	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-648	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-705	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-649	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-650	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-651	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-652	800 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-653	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-706	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-707	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-708	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-709	800 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座

物料号	宽度	深度	颜色	色号	材料	产品类型
21630-710	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

适用后部电缆管道的 Varistar CP 底板，支持 IP 55 或 EMC 应用。

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE