

Varistar CP Base Plate, Multi-Piece

电力公用事业

多件底板从内部组装。

请单独订购接地、盖板、毛刷条或过滤垫。

功能

覆盖底部开口

The multi-part base plate is open at the rear (opening to rear 200 mm deep, no rear opening with 300 mm cabinet depth)

技术参数

Table 1/1

物料号	宽度	深度	颜色	色号	材料	产品类型
21630-616	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-617	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-618	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-619	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-620	600 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-621	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-802	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座

物料号	宽度	深度	颜色	色号	材料	产品类型
21630-803	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-804	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-805	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-806	600 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-807	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-622	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-808	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-623	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-624	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-625	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-626	800 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-627	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-809	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-810	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-811	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-812	800 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座
21630-813	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/机架底座

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

多件底板从内部组装。

请单独订购接地、盖板、毛刷条或过滤垫。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE