

Varistar CP 基座/底座侧面

电力公用事业

侧边饰件可以安装到 Varistar CP 基座/底座

功能

普通基座/底座侧面

技术参数

Table 1/2						
物料号	高度	深度	包装数量	颜色	色号	表面处理
24630-038	100 mm	1000 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-039	100 mm	1100 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-040	100 mm	1200 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-041	200 mm	1000 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-042	200 mm	1100 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-043	200 mm	1200 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-077	100 mm	600 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-078	100 mm	800 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

物料号	高度	深度	包装数量	颜色	色号	表面处理
24630-079	100 mm	900 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-080	200 mm	600 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-081	200 mm	800 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-082	200 mm	900 mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-083	100 mm	300 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-084	200 mm	300 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

Table 2/2				
物料号	材料	产品类型	类型	包装单位
24630-038	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对
24630-039	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对
24630-040	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对
24630-041	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对
24630-042	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对
24630-043	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对
24630-077	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对
24630-078	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对
24630-079	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对

物料号	材料	产品类型	类型	包装单位
24630-080	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对
24630-081	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对
24630-082	钢	机柜/机架底座	底座侧板	对
24630-083	钢	机柜/机架底座	底座侧板	
24630-084	钢	机柜/机架底座	底座侧板	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购前/后面板的基座/底座。

不能与脚轮结合使用

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE