

Varistar CP 伸缩式倾翻防护

电力公用事业

适用于平衡防护的伸缩式倾翻防护装置，全伸长承载能力为150Kg，具有侧面和背面电缆管理功能。

功能

Telescopic Tip-Over Protection with max. 150 kg at full extension

可在横向和后方引入电缆

技术参数

Table 1/2						
物料号	高度	宽度	深度	颜色	色号	表面处理
24630-044	100 mm	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-045	100 mm	600 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-046	100 mm	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-047	100 mm	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-048	100 mm	800 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-049	100 mm	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-085	100 mm	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-086	100 mm	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

物料号	高度	宽度	深度	颜色	色号	表面处理
24630-050	200 mm	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-051	200 mm	600 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-052	200 mm	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-053	200 mm	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-054	200 mm	800 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-055	200 mm	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-087	200 mm	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
24630-088	200 mm	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

Table 2/2			
物料号	材料	产品类型	类型
24630-044	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-045	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-046	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-047	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-048	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-049	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-085	钢	机柜/机架底座	倾翻防护

物料号	材料	产品类型	类型
24630-086	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-050	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-051	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-052	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-053	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-054	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-055	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-087	钢	机柜/机架底座	倾翻防护
24630-088	钢	机柜/机架底座	倾翻防护

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

仅供与底座或可移动底座结合使用。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE