


Z-Rail for Connector, EN 60603-2, DIN 41612

电力公用事业



适用连接器的 Z 形轨道，符合 EN 60603-2 (DIN 41612) 标准。

认证



功能

Z 型轨用螺栓固定在插箱上，以安装连接器（后横梁 ST 型，已插入螺纹嵌件）

For connectors to EN 60603 - 2 (DIN 41612)

铝挤压件，阳极氧化

技术参数

Table 1/2

物料号	机架宽度	包装数量	长度	产品系列	产品类型	搭配使用
-----	------	------	----	------	------	------

30822-089	84 HP	1	426.72 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-导轨	Subracks, Cases
30822-033	28 HP	1	142.24 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-导轨	Subracks, Cases
30822-047	42 HP	1	213.36 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-导轨	Subracks, Cases
30822-065	60 HP	1	304.8 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-导轨	Subracks, Cases
30822-166	4 HP	1	20.32 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-导轨	Subracks, Cases
30822-170	8 HP	1	40.64 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-导轨	Subracks, Cases

Table 2/2

物料号

认证

30822-089	RoHS
30822-033	RoHS
30822-047	RoHS
30822-065	RoHS
30822-166	RoHS
30822-170	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

将 Z 形轨道安装在横梁上需要螺纹插件和内梅花盘头螺钉；请单独订购。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE