

SC 系列绝缘层下电源连接套件

nVent RAYCHEM 1/2/3SC-xxPT

是一系列绝缘层下电源连接套件，用于长线伴热应用。提供大小两种型号，每种型号都具有带环氧涂层的无铜铝导管主体。

功能

安装简单快速：the small version has a conduit body with two 1/2" NPT entries, larger version 1" and each have large top opening with cover for easy potting; includes 5 ft cold-lead wires and a 3-ft flexible stainless steel armor

使用寿命长，安全可靠：10 year product warranty available

NEMA Type 4 conduit body

技术参数

进线口数量： 2
连接类型： 冷态安装
型号： 伴热线/连接电缆
安装： 管道上
保温层下： 是

Table 1/1

物料号	项目名称	进线口	高度	宽度	深度
100760-000	2SC-4PT	1"	51 mm	178 mm	51 mm
141394-000	2SC-8PT	1"	51 mm	178 mm	51 mm
A60192-000	2SC-6PT	1"	51 mm	178 mm	51 mm
P000000336	1SC-4PT	1"	51 mm	178 mm	51 mm
P000000337	1SC-6PT	1"	51 mm	178 mm	51 mm

物料号	项目名称	进线口	高度	宽度	深度
P000000338	1SC-8PT	1"	51 mm	178 mm	51 mm
P000000404	3SC-4PT	1"	51 mm	178 mm	51 mm
P000000405	3SC-6PT	1"	51 mm	178 mm	51 mm
P000000406	3SC-8PT	1"	51 mm	178 mm	51 mm
P000000339	1SC-12PT	1/2"	38 mm	140 mm	38 mm
P000000359	2SC-12PT	1/2"	38 mm	140 mm	38 mm
P000000407	3SC-12PT	1/2"	38 mm	140 mm	38 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT