


19 英寸前面板, 通风式

带通风孔的前面板便于散热。



认证



功能

带通风孔的前面板(铝),便于散热

技术参数

机架宽度: 95HP
材料: 铝
附件类型: 前面板
产品类型: 前面板

Table 1/3

物料号	机架高度	完成	安装	包装数量	正面表面处理	反面表面处理
30118-962	1U	粉末涂层	正面螺钉安装	1	涂漆	涂漆
30702-044	1U	阳极氧化	正面螺钉安装	1	未加工	导电

物料号	机架高度	完成	安装	包装数量	正面表面处理	反面表面处理
30702-047	1U	阳极氧化	正面螺钉安装	1	阳极氧化	阳极氧化
30702-056	1U	粉末涂层	正面螺钉安装	1	涂漆	涂漆
30118-963	2U	阳极氧化	正面螺钉安装	1	涂漆	涂漆
30702-045	2U	阳极氧化	正面螺钉安装	1	未加工	未加工
30702-048	2U	阳极氧化	正面螺钉安装	1	阳极氧化	阳极氧化
30702-057	2U	粉末涂层	正面螺钉安装	1	涂漆	涂漆
30118-964	3U	粉末涂层	正面螺钉安装	1	涂漆	涂漆
30702-046	3U	阳极氧化	正面螺钉安装	1	未加工	未加工
30702-049	3U	阳极氧化	正面螺钉安装	1	阳极氧化	阳极氧化
30702-058	3U	粉末涂层	正面螺钉安装	1	涂漆	涂漆

Table 2/3						
物料号	边缘处理	颜色代码	EMC 屏蔽	高度 (H)	类型	宽度 (W)
30118-962		RAL 7021	否	43.6mm	19" 前面板	483mm
30702-044			否	43.6mm	19" 前面板	483mm
30702-047	是		否	43.6mm	19" 前面板	483mm
30702-056		RAL 7035	否	43.6mm	19" 前面板	483mm
30118-963		RAL 7021	否	88.1mm	19" 前面板	483mm

物料号	边缘处理	颜色代码	EMC 屏蔽	高度 (H)	类型	宽度 (W)
30702-045			否	88.1mm	19" 前面板	483mm
30702-048	是		否	88.1mm	19" 前面板	483mm
30702-057		RAL 7035	否	88.1mm	19" 前面板	483mm
30118-964		RAL 7021	否	132.5mm	19" 前面板	483mm
30702-046			否	132.5mm	19" 前面板	483mm
30702-049	是		否	132.5mm	19" 前面板	483mm
30702-058		RAL 7035	否	132.5mm	19" 前面板	483mm


Table 3/3	
物料号	快速发货
30118-962	No
30702-044	No
30702-047	No
30702-056	No
30118-963	No
30702-045	No
30702-048	No
30702-057	No

物料号	快速发货
30118-964	No
30702-046	No
30702-049	No
30702-058	No

其他产品详情

请单独订购 19" 装配套件。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE