

EuropacPRO 高级 EMC 侧板，用于 C 型适配器



铝制侧板 3

mm，通过增加材料厚度和覆盖非必要的开孔来增加插箱的 EMC 屏蔽效果。此型号专为适配器安装而准备，用于通过 C 型伸缩滑轨在机柜中固定插箱。

功能

侧板可增强侧向射频屏蔽效果，专为安装适配器而准备，用于通过 C 型伸缩滑轨在机柜中固定插箱

装配在标准侧板外侧

内含装配材料

可在推荐的附件部分找到兼容的 C 型适配器

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	产品系列	类型	机架高度	深度	EMC 屏蔽
24563-355	侧面板	EuropacPRO	H 型	3U	175mm	是
24563-356	侧面板	EuropacPRO	H 型	3U	235mm	是
24563-359	侧面板	EuropacPRO	H 型	3U	295mm	是
24563-360	侧面板	EuropacPRO	H 型	3U	355mm	是
24563-361	侧面板	EuropacPRO	H 型	3U	415mm	是
24563-362	侧面板	EuropacPRO	H 型	3U	495mm	是
24563-375	侧面板	EuropacPRO	H 型	6U	175mm	是

物料号	产品类型	产品系列	类型	机架高度	深度	EMC 屏蔽
24563-376	侧面板	EuropacPRO	H 型	6U	235mm	是
24563-379	侧面板	EuropacPRO	H 型	6U	295mm	是
24563-380	侧面板	EuropacPRO	H 型	6U	355mm	是
24563-381	侧面板	EuropacPRO	H 型	6U	415mm	是
24563-382	侧面板	EuropacPRO	H 型	6U	495mm	是

Table 2/2						
物料号	长度	材料	完成	包装数量	包装单位	快速发货
24563-355	175mm	铝	钝化	2	对	No
24563-356	235mm	铝	钝化	2	对	No
24563-359	295mm	铝	钝化	2	对	No
24563-360	355mm	铝	钝化	2	对	No
24563-361	415mm	铝	钝化	2	对	No
24563-362	495mm	铝	钝化	2	对	No
24563-375	175mm	铝	钝化	2	对	No
24563-376	235mm	铝	钝化	2	对	No
24563-379	295mm	铝	钝化	2	对	No
24563-380	355mm	铝	钝化	2	对	No

物料号	长度	材料	完成	包装数量	包装单位	快速发货
24563-381	415mm	铝	钝化	2	对	No
24563-382	495mm	铝	钝化	2	对	No

其他产品详情

侧板和 19" 支架以 Tox 冷焊方式连接。toxen = 不需要辅助物料的铆接技术。这通过专用工具和高压力方式实现。

3 U 和 6 U 以外的型号可按需提供。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE