


# Novastar 脚轮



Novastar 机柜可配有稳定的 Novastar 脚轮，可提供必要的移动性。

## 认证



## 功能

脚轮安装在框架上

2 脚轮，无调整脚, 2 脚轮，带调整脚

## 技术参数

产品类型: 脚轮

Table 1/1

| 物料号 | 直径 | 静态负载 | 包装数量 | 符合 | 高度 | 快速发货 |
|-----|----|------|------|----|----|------|
|-----|----|------|------|----|----|------|

|           |       |       |   |          |       |    |
|-----------|-------|-------|---|----------|-------|----|
| 27230-067 | 50mm  | 200kg | 4 |          | 80mm  | No |
| 27230-110 | 100mm | 300kg | 4 | EN 12528 | 131mm | No |
| 27230-068 | 60mm  | 400kg | 4 |          | 80mm  | No |
| 27230-069 | 125mm | 400kg | 4 |          | 155mm | No |

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

|                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>North America</b>                                     | <b>Europe</b>                                            | <b>Asia</b>                                              | <b>Middle East &amp; India</b>                           |
| All locations                                            | Straubenhardt, Germany                                   | Shanghai, China                                          | Dubai, United Arab Emirates                              |
| +1.763.422.2661                                          | +49.7082.794.0                                           | +86.21.2412.6943                                         |                                                          |
| Chat with us:                                            | Betschdorf, France                                       | Qingdao, China                                           | +971.4.378.1700                                          |
| <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | +33.3.88.90.64.90                                        | +86.532.8771.6101                                        | Bangalore, India                                         |
|                                                          | Warsaw, Poland                                           | Singapore                                                | +91.80.6715.2001                                         |
|                                                          | +48.22.209.98.35                                         | +65.6768.5800                                            | Istanbul, Turkey                                         |
|                                                          | Assago, Italy                                            | Shin-Yokohama, Japan                                     | +90.216.250.7374                                         |
|                                                          | +39.02.932.7141                                          | +81.45.476.0271                                          | Chat with us:                                            |
|                                                          | Chat with us:                                            | Chat with us:                                            | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |
|                                                          | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |                                                          |



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE