


Novastar 框架, 重型



铝压铸框架，静态承载能力400公斤 铝挤出型材19立柱通过螺栓连接框架

认证



功能

静态承载能力 400 千克

19" 面板 - 正面 60 mm, 背面 60 mm

铝制型材, RAL 7021, 包括接地

技术参数

框架材料: 铝

材料: 铝

产品类型: 机柜/机架框架

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	包装数量	颜色
28230-056	12U	589mm	553mm	900mm	1	暗灰色
28230-189	12U	589mm	553mm	1000mm	1	暗灰色
28230-192	16U	767mm	553mm	900mm	1	暗灰色
28230-193	16U	767mm	553mm	1000mm	1	暗灰色
28230-196	20U	945mm	553mm	900mm	1	暗灰色
28230-197	20U	945mm	553mm	1000mm	1	暗灰色
28230-200	25U	1167mm	553mm	900mm	1	暗灰色
28230-201	25U	1167mm	553mm	1000mm	1	暗灰色
28230-204	34U	1567mm	553mm	900mm	1	暗灰色
28230-205	34U	1567mm	553mm	1000mm	1	暗灰色
28230-208	38U	1745mm	553mm	900mm	1	暗灰色
28230-209	38U	1745mm	553mm	1000mm	1	暗灰色
28230-212	43U	1967mm	553mm	900mm	1	暗灰色
28230-213	43U	1967mm	553mm	1000mm	1	暗灰色
28230-216	47U	2145mm	553mm	900mm	1	暗灰色
28230-217	47U	2145mm	553mm	1000mm	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	包装数量	颜色
28230-310	16U	767mm	553mm	500mm	1	暗灰色
28230-314	20U	945mm	553mm	500mm	1	暗灰色
28230-319	25U	1167mm	553mm	500mm	1	暗灰色
28230-328	34U	1567mm	553mm	500mm	1	暗灰色
28230-332	38U	1745mm	553mm	500mm	1	暗灰色
28230-337	43U	1967mm	553mm	500mm	1	暗灰色
28230-341	47U	2145mm	553mm	500mm	1	暗灰色
28230-370	16U	767mm	553mm	600mm	1	暗灰色
28230-374	20U	945mm	553mm	600mm	1	暗灰色
28230-379	25U	1167mm	553mm	600mm	1	暗灰色
28230-388	34U	1567mm	553mm	600mm	1	暗灰色
28230-392	38U	1745mm	553mm	600mm	1	暗灰色
28230-397	43U	1967mm	553mm	600mm	1	暗灰色
28230-401	47U	2145mm	553mm	600mm	1	暗灰色
28230-430	16U	767mm	553mm	800mm	1	暗灰色
28230-434	20U	945mm	553mm	800mm	1	暗灰色
28230-439	25U	1167mm	553mm	800mm	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	包装数量	颜色
28230-448	34U	1567mm	553mm	800mm	1	暗灰色
28230-452	38U	1745mm	553mm	800mm	1	暗灰色
28230-457	43U	1967mm	553mm	800mm	1	暗灰色
28230-461	47U	2145mm	553mm	800mm	1	暗灰色
28230-219	29U	1345mm	553mm	900mm	1	暗灰色
28230-220	29U	1345mm	553mm	1000mm	1	暗灰色
28230-323	29U	1345mm	553mm	500mm	1	暗灰色
28230-383	29U	1345mm	553mm	600mm	1	暗灰色
28230-443	29U	1345mm	553mm	800mm	1	暗灰色

Table 2/2					
物料号	颜色代码	完成	类型	认证	快速发货
28230-056	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-189	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-192	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-193	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-196	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-197	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No

物料号	颜色代码	完成	类型	认证	快速发货
28230-200	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-201	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-204	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-205	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-208	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-209	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-212	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-213	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-216	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-217	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-310	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-314	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-319	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-328	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-332	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-337	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-341	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No

物料号	颜色代码	完成	类型	认证	快速发货
28230-370	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-374	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-379	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-388	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-392	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-397	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-401	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-430	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-434	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-439	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-448	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-452	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-457	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-461	RAL 7021	粉末涂层	重型	RoHS	No
28230-219	RAL 7021	粉末涂层	重型		No
28230-220	RAL 7021	粉末涂层	重型		No
28230-323	RAL 7021	粉末涂层	重型		No

物料号	颜色代码	完成	类型	认证	快速发货
28230-383	RAL 7021	粉末涂层	重型		No
28230-443	RAL 7021	粉末涂层	重型		No

其他产品详情

请单独订购门、后面板、侧面板、顶盖组件、底座、底板、机架、滑轨、脚轮或可调节支脚。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE