


盘头螺钉，Pozidrive

盘头螺钉，Pozidrive。



认证



功能

盘头螺钉, 米子头

技术参数

产品类型: 螺钉

材料: 钢

Table 1/2

物料号	直径	长度	完成	包装数量	螺纹尺寸	产品系列
21101-314		5mm	镀镍	100	M2.5	
21101-219		6mm	镀镍	100	M2.5	框架式插入单元
21101-069		8mm	镀镍	100	M2.5	框架式插入单元
21101-221		12mm	镀镍	100	M2.5	框架式插入单元

物料号	直径	长度	完成	包装数量	螺纹尺寸	产品系列
21101-220		10mm	镀镍	100	M2.5	框架式插入单元
21102-024	3mm	6mm	镀锌	100	M3	
21101-222		16mm	镀镍	100	M2.5	框架式插入单元
21100-788		12mm	镀锌	100	M5	EuropacPRO
21120-150	5mm	10mm	镀锌	100	M5	
21100-021	6mm	16mm	镀锌	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-650	6mm	16mm	镀锌	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-022	6mm	16mm	镀锌	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO

物料号	直径	长度	完成	包装数量	螺纹尺寸	产品系列
21120-203	6mm	16mm	镀锌	100	M6	
21120-202	6mm	16mm	镀锌	50	M6	

Table 2/2					
物料号	类型	搭配	螺纹类型	认证	快速发货
21101-314	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS	No
21101-219	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS	No
21101-069	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS	No
21101-221	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS	No
21101-220	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS	No
21102-024	盘头螺钉		公制	RoHS	No
21101-222	盘头螺钉	背板, 测试适配器		RoHS	No
21100-788	盘头螺钉	插箱		RoHS	No
21120-150	编码块	机柜		RoHS	No
21100-021	盘头螺钉	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No
21100-650	盘头螺钉	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No

物料号	类型	搭配	螺纹类型	认证	快速发货
21100-022	盘头螺钉	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No
21120-203	盘头螺钉	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			No
21120-202	盘头螺钉	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE