

模块化单开门可组合型，NCS



功能

一种灵活的解决方案，客户可选择符合其尺寸要求的现成机柜，以创建由较小单独机柜组成的机柜配置

由于防护等级高，安装在机柜内的元件将安全可靠

客户可以在短时间内收到符合其尺寸要求的机柜

尺寸大，因此降低了成本

由于可防止水和灰尘进入机柜，可避免元件故障以及不必要的停机时间

低碳钢侧板 SPM-NCS 需要单独订购，用于封闭各个机柜和机柜组件，以确保达到规定的防护等级

Mild steel single door combinable floor standing enclosure, available in a wide range of sizes, with a IP 55 protection degree

技术参数

Table 1/1						
物料号	高度	宽度	深度	材料	完成	颜色
NCS22086R5	2200mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS22086R501	2200mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS22086R502	2200mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS22086R503	2200mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS22086R504	2200mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS22088R5	2200mm	800mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS22088R501	2200mm	800mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS22088R502	2200mm	800mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS22088R503	2200mm	800mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS22088R504	2200mm	800mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18084R502	1800mm	800mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18064R5	1800mm	599mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18064R501	1800mm	599mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18064R502	1800mm	599mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18064R503	1800mm	599mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18064R504	1800mm	599mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18065R5	1800mm	599mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色

物料号	高度	宽度	深度	材料	完成	颜色
NCS18065R501	1800mm	599mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18065R502	1800mm	599mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18065R503	1800mm	599mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18065R504	1800mm	599mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18084R5	1800mm	800mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18084R501	1800mm	800mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18084R503	1800mm	800mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18084R504	1800mm	800mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18085R5	1800mm	800mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18085R501	1800mm	800mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18086R5	1800mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18086R501	1800mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18086R502	1800mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18086R503	1800mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18086R504	1800mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18088R5	1800mm	800mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18088R501	1800mm	800mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18088R502	1800mm	800mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色

物料号	高度	宽度	深度	材料	完成	颜色
NCS18088R503	1800mm	800mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS18088R504	1800mm	800mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20064R5	2000mm	599mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20064R501	2000mm	599mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20064R502	2000mm	599mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20064R503	2000mm	599mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20064R504	2000mm	599mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20066R5	2000mm	599mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20066R501	2000mm	599mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20066R502	2000mm	599mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20066R503	2000mm	599mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20066R504	2000mm	599mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20068R502	2000mm	599mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20068R503	2000mm	599mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20068R504	2000mm	599mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20084R5	2000mm	800mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20084R501	2000mm	800mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20084R502	2000mm	800mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色

物料号	高度	宽度	深度	材料	完成	颜色
NCS20084R503	2000mm	800mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20084R504	2000mm	800mm	400mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20085R5	2000mm	800mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20085R501	2000mm	800mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20085R502	2000mm	800mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20085R503	2000mm	800mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20085R504	2000mm	800mm	500mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20086R5	2000mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20086R501	2000mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20086R502	2000mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20086R503	2000mm	800mm	600mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色
NCS20088R504	2000mm	800mm	800mm	低碳钢	粉末涂层	浅灰色

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE