

Varistar CP Plain Steel Door, 抗震 IP55, With Multi-Point Locking



IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.

功能

带按钮的摇柄锁

开门角度 180°

带多点锁定的钢制门，适用于 EMC 应用

技术参数

产品类型: 机柜门

防护等级: IP55

材料: 钢

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	宽度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-752	33U	1600mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-753	33U	1600mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-754	38U	600mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	包装数量	颜色	颜色代码
21630-755	38U	1800mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-756	42U	2000mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-757	42U	2000mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-758	47U	2200mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021
21630-759	47U	2200mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021

Table 2/3						
物料号	符合	完成	锁定类型	机架宽度	类型	搭配
21630-752	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	粉末涂层	4 点锁定		钢制门, 平板	Varistar CP
21630-753	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	粉末涂层	4 点锁定	800HP	钢制门, 平板	Varistar CP
21630-754	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529	粉末涂层	4 点锁定		钢制门, 平板	Varistar CP
21630-755	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	粉末涂层	4 点锁定		钢制门, 平板	Varistar CP
21630-756	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	粉末涂层	4 点锁定		钢制门, 平板	Varistar CP
21630-757	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	粉末涂层	4 点锁定		钢制门, 平板	Varistar CP
21630-758	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	粉末涂层	5 点锁定		钢制门, 平板	Varistar CP

物料号	符合	完成	锁定类型	机架宽度	类型	搭配
21630-759	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	粉末涂层	5 点锁定		钢制门，平板	Varistar CP

Table 3/3	
物料号	快速发货
21630-752	No
21630-753	No
21630-754	No
21630-755	No
21630-756	No
21630-757	No
21630-758	No
21630-759	No

其他产品详情

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE