

Varistar CP 钢板门, Perforated With 3-Point Electronic Locking



Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.

功能

带 IP 20 防护等级 3 点锁的穿孔钢制门

带按钮的摇柄把手

开门角度 180°

技术参数

锁定类型: 3 点锁定, 电子

产品类型: 机柜门

防护等级: IP20

材料: 钢

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	类型	包装数量	颜色
21630-814	42U	2000mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色
21630-815	47U	2200mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色
21630-816	52U	2450mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	类型	包装数量	颜色
21630-817	42U	2000mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色
21630-818	47U	2200mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色
21630-819	52U	2450mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色
21630-895	42U	2000mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色
21630-896	47U	2200mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色
21630-897	52U	2450mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色
21630-898	42U	2000mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色
21630-899	42U	2000mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色
21630-900	52U	2450mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色

Table 2/2					
物料号	颜色代码	符合	完成	搭配	快速发货
21630-814	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-815	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-816	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-817	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-818	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-819	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No

物料号	颜色代码	符合	完成	搭配	快速发货
21630-895	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-896	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-897	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-898	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-899	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-900	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No

其他产品详情

请单独订购适用于摇柄把手的 DIN 锁芯。

请单独购买接地套件。

警告

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	Emirates
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE