

VMEbus J2 Backplane

nVent SCHROFF VMEbus 背板凭借陶瓷电容器和 SMD 制造技术实现了卓越的高频率噪声抑制效果和极高的 MTBF 值。



认证



功能

符合 ANSI/VITA 1-1994 VME64 标准

3 U，带 J2 板

可通过螺钉设置数字接地和机箱接地之间的连接或分离

无源端接

电源电压可通过电源柱（环标签 M4）或 FASTON 提供

多个背板可以并排放置，不占用插槽空间

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23001-032	背板	2	3U	VMEbus, J2	槽位 1, 左侧	4HP
23001-033	背板	3	3U	VMEbus, J2	槽位 1, 左侧	4HP

物料号	产品类型	插槽数	机架高度	背板类型	系统插槽	槽宽
23001-034	背板	4	3U	VMEbus, J2	槽位 1, 左侧	4HP
23001-035	背板	5	3U	VMEbus, J2	槽位 1, 左侧	4HP
23001-036	背板	6	3U	VMEbus, J2	槽位 1, 左侧	4HP
23001-040	背板	10	3U	VMEbus, J2	槽位 1, 左侧	4HP
23001-046	背板	16	3U	VMEbus, J2	槽位 1, 左侧	4HP
23001-051	背板	21	3U	VMEbus, J2	槽位 1, 左侧	4HP

Table 2/2						
物料号	连接器类型	电源连接器类型	高度	宽度	包装数量	快速发货
23001-032	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	128.5mm	40.4mm	1	No
23001-033	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	128.5mm	59.7mm	1	No
23001-034	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	128.5mm	79.8mm	1	No
23001-035	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	128.5mm	100.2mm	1	No
23001-036	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	128.5mm	120.5mm	1	No
23001-040	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	128.5mm	199.2mm	1	No
23001-046	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	128.5mm	321.3mm	1	No

物料号	连接器类型	电源连接器类型	高度	宽度	包装数量	快速发货
23001-051	DIN 41612, C96	用于 M4 电缆连接片的电 源插头	128.5mm	425.3mm	1	No

其他产品详情

可应要求提供其他配置。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE