

# Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting, Mobile

## 电力公用事业

Varistar CP 底板，一件式，带横向电缆布线。

### 功能

移动底板侧开；开口可以用刷条覆盖

### 技术参数

| Table 1/2 |        |         |     |          |      |    |
|-----------|--------|---------|-----|----------|------|----|
| 物料号       | 宽度     | 深度      | 颜色  | 色号       | 表面处理 | 材料 |
| 21630-158 | 600 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 粉末涂层 | 钢  |
| 21630-159 | 600 mm | 1100 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 粉末涂层 | 钢  |
| 21630-160 | 600 mm | 1200 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 粉末涂层 | 钢  |
| 21630-161 | 800 mm | 1000 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 粉末涂层 | 钢  |
| 21630-162 | 800 mm | 1100 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 粉末涂层 | 钢  |
| 21630-163 | 800 mm | 1200 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 粉末涂层 | 钢  |

| Table 2/2 |      |    |
|-----------|------|----|
| 物料号       | 产品类型 | 类型 |

|           |         |                           |
|-----------|---------|---------------------------|
| 21630-158 | 机柜/机架底座 | Base Plate, Cable Ducting |
| 21630-159 | 机柜/机架底座 | Base Plate, Cable Ducting |
| 21630-160 | 机柜/机架底座 | Base Plate, Cable Ducting |
| 21630-161 | 机柜/机架底座 | Base Plate, Cable Ducting |
| 21630-162 | 机柜/机架底座 | Base Plate, Cable Ducting |
| 21630-163 | 机柜/机架底座 | Base Plate, Cable Ducting |

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购毛刷条。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE