

Varistar CP Seismic Base Plate, Multi-Piece

电力公用事业

多件底板从内部组装。

请单独订购接地、盖板、毛刷条或过滤垫。

功能

覆盖底部开口

The multi-piece base plate is open at the rear (opening to rear 200 mm deep, no rear opening with 300 mm cabinet depth)

技术参数

Table 1/2

物料号	宽度	深度	颜色	色号	符合	材料
20630-293	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢
20630-294	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢
20630-295	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢
20630-296	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢
20630-297	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢
20630-298	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢
20630-299	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢

物料号	宽度	深度	颜色	色号	符合	材料
20630-300	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	钢

Table 2/2			
物料号	产品类型	类型	搭配使用
20630-293	机柜/机架底座	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-294	机柜/机架底座	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-295	机柜/机架底座	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-296	机柜/机架底座	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-297	机柜/机架底座	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-298	机柜/机架底座	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-299	机柜/机架底座	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-300	机柜/机架底座	Base Plate, Plain	Varistar CP

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE