


锁紧螺母套件



锁紧螺母支持选择多种规格的螺母和螺栓尺寸，而且便于更换，不同于预先加工螺纹的孔。锁紧螺母可用在因为太薄或太软而无法加工螺纹的材料上。

认证



功能

适用装配 M4 或 M5 螺纹规格的零件

如需标准接地，请至少在一个连接点处使用接地螺母和垫圈

技术参数

产品类型: 螺母

材料: 钢

Table 1/2

物料号	完成	包装数量	螺纹尺寸	产品系列	类型	搭配
21120-127	镀锌	10	M4		锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

物料号	完成	包装数量	螺纹尺寸	产品系列	类型	搭配
21120-129	镀锌	10	M5		锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-131	镀锌	10	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-003	镀锌	50	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-001	镀锌	50	M4		锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-215	镀锌	50	M5		锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-002	镀锌	100	M4		锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

物料号	完成	包装数量	螺纹尺寸	产品系列	类型	搭配
21100-004	镀锌	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-216	镀锌	100	M5		锁紧螺母	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-128	镀锌	100	M4		锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-130	镀锌	100	M5		锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-132	镀锌	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	锁紧螺母, 接地	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Table 2/2

物料号	快速发货
21120-127	No
21120-129	No

物料号	快速发货
21120-131	No
21100-003	No
21100-001	No
21100-215	No
21100-002	No
21100-004	No
21100-216	No
21120-128	No
21120-130	No
21120-132	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE