

适用于 IEL 的U 型材前面板, IET, 把手, 3 U



U 型材前面板可以用织物屏蔽条屏蔽。它可以与 IEL 和 IET 或类型 2 梯形把手结合使用。

认证



功能

适用于 IEL/IET/梯形类型 2 把手

铝挤压件, 2.5 mm, 正面阳极氧化, 背面导电

U 型, 带 EMC 泡棉垫片, 具有屏蔽功能

前面板, 3 U, 用于正面安装

制造工艺可导致 4 - 12 HP 和 14 - 16 HP 面板外观有差异

不锈钢定位销压入

技术参数

材料:	铝
完成:	阳极氧化; 钝化
附件类型:	前面板
产品类型:	前面板
类型:	把手前面板 (PIU)

Table 1/3						
物料号	机架宽度	包装数量	手柄类型	安装	垫片类型	正面表面处理
30848-299	9HP	1	IEL, IET, 梯形, 类型 2	正面螺钉安装	织物 EMC	阳极氧化
20848-228	11HP	1	IEL, IET, 梯形, 类型 2	正面螺钉安装	织物 EMC	阳极氧化
20848-230	14HP	1	IEL, IET, 梯形, 类型 2	正面螺钉安装	织物 EMC	阳极氧化
20848-232	16HP	1	IEL, IET, 梯形, 类型 2	正面螺钉安装	织物 EMC	阳极氧化

Table 2/3						
物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	深度 (D)	EMC 屏蔽	高度 (H)
30848-299	导电	否	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	无 (可改装)	128.4mm
20848-228	导电	否	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	无 (可改装)	128.4mm
20848-230	导电	否	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	无 (可改装)	128.4mm
20848-232	导电	否	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	无 (可改装)	128.4mm

Table 3/3				
物料号	机架高度	宽度 (W)	认证	快速发货
30848-299	3U	45.38mm		No


物料号	机架高度	宽度 (W)	认证	快速发货
20848-228	3U	55.54mm	RoHS	No
20848-230	3U	70.8mm	RoHS	No
20848-232	3U	80.9mm	RoHS	No

其他产品详情

请单独订购 EMC 型材屏蔽材料。

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE