


# 接头接线模具对（仅限），信号

## Data Solutions



### 功能

替换模具对，用于将跳线接线安装到轨道头部

在拼接板的范围内生成连接

### 技术参数

材料: 石墨

Table 1/1

| 物料号      | 轨道类型                     | 等电位端子类型 | 产品            | 导体尺寸                | 导体外径，标称 | 焊机样式   |
|----------|--------------------------|---------|---------------|---------------------|---------|--------|
| SBM456   | 85 lb 至 141 lb<br>T 型导轨段 | 3/4" XS | 模具和模具清洁<br>工具 | 3/16"<br>Bondstrand | 4.76mm  | T6, T7 |
| SBM456M  | 85 lb 至 141 lb<br>T 型导轨段 | 3/4" XS | 仅模具           | 3/16"<br>Bondstrand | 4.76mm  | T6, T7 |
| SBS5838  | 85 lb 至 141 lb<br>T 型导轨段 | 3/4" 凸片 | 模具和模具清洁<br>工具 | 3/16"<br>Bondstrand | 4.76mm  | T6, T7 |
| SBS5838M | 85 lb 至 141 lb<br>T 型导轨段 | 3/4" 凸片 | 仅模具           | 3/16"<br>Bondstrand | 4.76mm  | T6, T7 |

| 物料号       | 轨道类型                     | 等电位端子类型 | 产品            | 导体尺寸                | 导体外径，标称 | 焊机样式   |
|-----------|--------------------------|---------|---------------|---------------------|---------|--------|
| SBS5839   | 85 lb 至 141 lb<br>T 型导轨段 | 1" 凸片   | 模具和模具清洁<br>工具 | 3/16"<br>Bondstrand | 4.76mm  | T6, T7 |
| SBS5839M  | 85 lb 至 141 lb<br>T 型导轨段 | 1" 凸片   | 仅模具           | 3/16"<br>Bondstrand | 4.76mm  | T7     |
| SBS925    | 无头导轨                     | 无头      | 模具和模具清洁<br>工具 | 3/16"<br>Bondstrand | 4.76mm  | T6, T7 |
| SBS925M   | 无头导轨                     | 无头      | 仅模具           | 3/16"<br>Bondstrand | 4.76mm  | T6, T7 |
| SBB492    | 无头导轨                     | 无头      | 模具和模具清洁<br>工具 | 5/16"<br>Bondstrand | 7.94mm  | T6, T7 |
| SBB492M   | 无头导轨                     | 无头      | 仅模具           | 5/16"<br>Bondstrand | 7.94mm  | T6, T7 |
| SBS898    | 85 lb 至 141 lb<br>T 型导轨段 | 1" 凸片   | 模具和模具清洁<br>工具 | 5/16"<br>Bondstrand | 7.94mm  | T6, T7 |
| SBS898M   | 85 lb 至 141 lb<br>T 型导轨段 | 1" 凸片   | 仅模具           | 5/16"<br>Bondstrand | 7.94mm  | T6, T7 |
| SBTBT71YM | 85 lb 至 141 lb<br>T 型导轨段 | 1" 凸片   | 仅模具           | #1 同心线              | 8.43mm  | T7     |

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



我们强大的品牌组合:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**