

Varistar CP Rear Panel, 螺钉固定

Data Solutions



机柜的后面板通过螺钉固定至框架，以便与垫片保持最大接触面积。

功能

螺钉固定, 单人可安装的坚固侧板

后面板，不带接地套件

技术参数

产品类型: 机柜/机架面板

材料: 钢

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	防护等级	包装数量	颜色
21630-122	42U	2000mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-123	47U	2200mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-124	52U	2450mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-125	42U	2000mm	800mm	IP20	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	防护等级	包装数量	颜色
21630-126	47U	2200mm	800mm	IP20	1	暗灰色
21630-127	52U	2450mm	800mm	IP20	1	暗灰色
21630-198	24U	1200mm	600mm	IP55	1	暗灰色
21630-199	29U	1400mm	600mm	IP55	1	暗灰色
21630-200	33U	1600mm	600mm	IP55	1	暗灰色
21630-201	38U	1800mm	600mm	IP55	1	暗灰色
21630-202	42U	2000mm	600mm	IP55	1	暗灰色
21630-203	47U	2200mm	600mm	IP55	1	暗灰色
21630-204	24U	1200mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-205	29U	1400mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-206	33U	1600mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-207	38U	1800mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-208	42U	2000mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-209	47U	2200mm	800mm	IP55	1	暗灰色
21630-384	24U	1200mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-385	24U	1200mm	800mm	IP20	1	暗灰色
21630-386	29U	1400mm	600mm	IP20	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	防护等级	包装数量	颜色
21630-387	29U	1400mm	800mm	IP20	1	暗灰色
21630-388	33U	1600mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-389	33U	1600mm	800mm	IP20	1	暗灰色
21630-390	38U	1800mm	600mm	IP20	1	暗灰色
21630-391	38U	1800mm	800mm	IP20	1	暗灰色
21630-545	24U	1200mm	600mm	IP55	1	
21630-546	24U	1200mm	800mm	IP55	1	
21630-547	29U	1400mm	600mm	IP55	1	
21630-548	29U	1400mm	800mm	IP55	1	
21630-549	33U	1600mm	600mm	IP55	1	
21630-550	33U	1600mm	800mm	IP55	1	
21630-551	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-552	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-553	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-554	42U	2000mm	800mm	IP55	1	
21630-555	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-556	47U	2200mm	800mm	IP55	1	

Table 2/2

物料号	颜色代码	完成	类型	搭配
21630-122	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-123	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-124	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-125	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-126	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-127	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-198	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-199	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-200	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-201	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-202	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-203	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-204	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-205	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-206	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-207	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP

物料号	颜色代码	完成	类型	搭配
21630-208	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-209	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-384	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-385	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-386	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-387	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-388	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-389	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-390	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-391	RAL 7021	粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-545		粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-546		粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-547		粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-548		粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-549		粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-550		粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-551		粉末涂层	背板	Varistar CP

物料号	颜色代码	完成	类型	搭配
21630-552		粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-553		粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-554		粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-555		粉末涂层	背板	Varistar CP
21630-556		粉末涂层	背板	Varistar CP

其他产品详情

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE