

# 带内置风扇支架和风扇的 Interscale 安装板

## 电力公用事业

带内置风扇支架和风扇的 Interscale 安装板，适用于桌面式机箱和 19" 机箱。提供不同尺寸和三种风扇版本，风量从 10 至 170 m3/小时。

### 功能

Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions

使用减振固定材料, 可将风扇轻松安装到安装板上

Mounting plate fixes into desktop case with 4 plastic feet or into 19" case with 4 screws

有关风扇的技术数据，请参阅交付内容

### 技术参数

Table 1/2

| 物料号       | 宽度     | 深度     | 高度   | 材料 | 产品系列       | 产品类型 |
|-----------|--------|--------|------|----|------------|------|
| 24827-105 | 444 mm | 177 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-107 | 444 mm | 310 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-154 | 221 mm | 177 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-155 | 221 mm | 221 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-175 | 310 mm | 221 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-195 | 399 mm | 221 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |

| 物料号       | 宽度     | 深度     | 高度   | 材料 | 产品系列       | 产品类型 |
|-----------|--------|--------|------|----|------------|------|
| 24827-197 | 399 mm | 310 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-255 | 221 mm | 221 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-275 | 310 mm | 221 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-295 | 399 mm | 221 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-297 | 399 mm | 310 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-375 | 310 mm | 221 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-395 | 399 mm | 221 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-397 | 399 mm | 310 mm | 1 mm | 钢  | Interscale | 安装板  |
| 24827-254 |        |        |      |    | Interscale | 安装板  |
| 24827-205 |        |        |      |    |            | 安装板  |
| 24827-207 |        |        |      |    |            | 安装板  |
| 24827-305 |        |        |      |    |            | 安装板  |
| 24827-307 |        |        |      |    |            | 安装板  |

| Table 2/2 |       |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|
| 物料号       | 机架宽度  | 类型  | 搭配使用  |
| 24827-105 | 19 HP | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-107 | 19 HP | 安装板 | 小尺寸机箱 |

| 物料号       | 机架宽度 | 类型  | 搭配使用  |
|-----------|------|-----|-------|
| 24827-154 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-155 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-175 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-195 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-197 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-255 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-275 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-295 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-297 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-375 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-395 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-397 |      | 安装板 | 小尺寸机箱 |
| 24827-254 |      | 安装板 |       |
| 24827-205 |      |     |       |
| 24827-207 |      |     |       |
| 24827-305 |      |     |       |
| 24827-307 |      |     |       |

## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**