


母端-公端旋转适配器，英制螺纹



认证



功能

当底座位于斜面屋顶上时，允许垂直放置避雷针

外螺纹包含用于进行定位的防松螺母

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	螺纹尺寸 1 (TS1)	螺纹尺寸 2 (TS2)	长度 1 (L1)
LPA2832F2M		铝		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPA2842F5M		铝		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm
LPA2845F2M		铝		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm

物料号	订货号	材料	完成	螺纹尺寸 1 (TS1)	螺纹尺寸 2 (TS2)	长度 1 (L1)
LPA2855F5M		铝		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm
LPS2832F2M		不锈钢 304 (EN 1.4301)		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPS2845F2M		不锈钢 304 (EN 1.4301)		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPS2855F5M		不锈钢 304 (EN 1.4301)		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm
LPC2813F3M	701974	铜		3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm
LPC281L3F3M		铜	镀锡	3/8" UNC	3/8" UNC	44.45 mm
LPC2822F3M		铜		1/2" UNC	3/8" UNC	44.45 mm
LPC2823F2M		铜		3/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPC2832F2M		铜		1/2" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPC2842F5M		铜		1/2" UNC	5/8" UNC	44.45 mm
LPC2845F2M		铜		5/8" UNC	1/2" UNC	44.45 mm
LPC2855F5M		铜		5/8" UNC	5/8" UNC	44.45 mm


Table 2/2

物料号	订货号	长度 2 (L2)	单位重量	认证
LPA2832F2M		69.85 mm	0.07 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

物料号	订货号	长度 2 (L2)	单位重量	认证
LPA2842F5M		69.85 mm	0.07 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPA2845F2M		69.85 mm	0.07 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPA2855F5M		69.85 mm	0.07 kg	
LPS2832F2M		69.85 mm	0.22 kg	
LPS2845F2M		69.85 mm	0.22 kg	
LPS2855F5M		69.85 mm	0.22 kg	
LPC2813F3M	701974	69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC281L3F3M		69.85 mm	0.23 kg	
LPC2822F3M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2823F2M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC2832F2M		69.85 mm	0.23 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

物料号	订货号	长度 2 (L2)	单位重量	认证
LPC2842F5M		69.85 mm	0.23 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2845F2M		69.85 mm	0.23 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2855F5M		69.85 mm	0.23 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE